

Snabbkoppling • med kompensation för radiell offset

25100.0062



Produktbeskrivning

Snabb pluggkoppling med kompensation för radiell offset för varierande applikationer, tex, länk mellan kolvstång och en linjär rörlig enhet.

Material

Klo

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Kopplingsdel

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Låsmutter

- Stål, svart, (ISO 4035/8675)

Montering

Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.


Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgånga.

Mer information

Not

Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.



Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension					SW		Kompensation för radial offset x max. [mm]	Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]	 [g]	Art.nr.
		d ₃	l ₁ ~	l ₂ min.	l ₄ min.	l ₅	SW ₁	SW ₂				
		[mm]					[mm]					
Med koppl. mutter – Bild 2												
M12	32,5	21,2	66,7	17,5	17	34	30	19	0,8	10	224	25100.0062

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."