

Snabbkoppling • med kompensation för vinkel och radiell offset

25100.0440

**Produktbeskrivning**

Snabb pluggkoppling, justerbar utan axialt spel, med vinkel och radiell offsetkompensation. Passande flertal applikationer, tex. icke raka linjära rörelser. Solid och kompakt design, inga lösa delar.

Material**Klo**

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Säte

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Kopplingsdel

- Värmebehandlat stål, nitrerat, svart

Mutter

- Värmebehandlat stål, fosfaterat

Låsmutter

- Stål, svart, (ISO 4035/8675)

Fjäder


- rostfritt stål

Montering


Monteras och nermonteras med hjälp av ett T-spår, manuell justering ej nödvändig. Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgånga.

Mer information**Not**

Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.

Ritning**Orderinformation**

Dimension									SW				Kompensation för radial offset x max. [mm]	Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]	 [g]	Art.nr.
d1	d2	d3	l1	l2	l3	l4 min.	l5	l6	SW1	SW2	SW3	SW4				
[mm]									[mm]							
M20 x 1,5	60	32	129	42	26	34	62	53	55	46	27	18	1	30	1148	25100.0440

Användningsexempel

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."