

Sworznie blokujące kulkowe • pojedynczego działania, zgodne z NAS / MS17987

4213.C70



Opis produktu

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą MS17987 / NAS1333-1343 używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe (szybkoszłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą MS / NAS i testowane zgodnie z NAS 1332.

Obróbka powierzchni:

- Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane według AMS2700

Obróbka cieplna:

- Tuleja: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Sworzeń: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Kula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Materiał

Korpus

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sworzeń

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana
- CRES 17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Sprężyna

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302
(specyfikacja ASTM-A-313)

Uchwyt

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES
17-4PH (specyfikacja AMS5643)

Pierścień mocujący

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 302
(specyfikacja ASTM A-313/A313M)

Przycisk

- Stal nierdzewna, pasywowana - CRES 303
(specyfikacja ASTM A484/484M)

Kulka

- Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana
- CRES 440C (specyfikacja AMS5630)

Działanie

Sworznie blokujące kulkowe jednostronnego działania są samozabezpieczające.

Naciśnięcie przycisku powoduje odblokowanie kulek.

Więcej informacji

Uwagi


Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

Inne średnice / długości niewymienione, które są zgodne z normą, mogą zostać wyprodukowane w krótkim czasie zgodnie z zapytaniem klienta.

Wersja specjalna na zapytanie.

- Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Wymiary												Otwór ustalający maks.	Odporność na ścinanie, podwójne min.	min. maks		opis standardowy	Nr art.
Średnica nominalna A	A min.	A maks.	Długość mocowania L +0,02 0	B ±0,005	C 0 -0,04	D maks.	E maks.	F min.	G maks.	H min.	J min.						
[w]												[w]	[lbf]	[°F]		[g]	
5/16	0,3095	0,311	7	0,375	0,33	0,31	0,59	1,06	1,65	0,83	0,08	0,3165	14.400	-65	200	88,5	MS17987C570 / NAS1335C6C70D 4213.C70

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.