

Jednostki nadzorujące • Do sensorów pozycjonujących, pneumatyczne EH 22800.



Opis produktu

Jednostka nadzorująca używana jest w połączeniu z czujnikami pozycjonowania (EH 22800). Wraz z czujnikami pozycjonowania, czujnik spiętrzenia zwrotnego sprężonego powietrza umożliwia sprawdzenie prawidłowego ustawienia przedmiotu obrabianego.

Materiał

Obudowa


- tworzywo sztuczne

Więcej informacji

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Rysunek



Informacje do zamówienia

Ciśnienie robocze [bar]	 [g]	Nr art.
0 – 10	162	22800.0701

Akcesoria

	L [mm]	D [mm]	 [g]	Nr art.
okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)				
	2000	–	84,0	22800.0702
rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym (maksymalna grubość ścianki 5mm)				
	–	–	26,0	22800.0703
zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12				
	1500	–	100,0	22800.0704
regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "				
	–	–	22,0	22800.0710
króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)				
	–	–	17,0	22800.0711
wąż pneumatyczny Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm				
	–	–	4,7	22800.0713
Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm				
	–	–	7,6	22800.0714
Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm				

Zgodność

Dla szczegółowych informacji dot. zgodności należy wybrać pożądaný numer towaru.