

Uchwyty z regulowanym momentem

EH 24710.



Opis produktu

Uchwyty z regulowanym momentem są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest ograniczenie siły wywieranej przy dokręcaniu. Uchwyt, podobny do nakrętki radełkowanej/śruby radełkowanej, ze zintegrowanym mechanizmem dynamometrycznym pozwala na zdefiniowanie ograniczenia momentu obrotowego podczas dokręcania. Osiągnięcie momentu obrotowego skutkuje „przeskoczeniem”. Do zwolnienia moment obrotowy jest przenoszony w nieskończoność. Uchwyty łączą funkcjonalność klucza zapadkowego z nowoczesną i ergonomiczną konstrukcją nakrętki radełkowanej / śruby radełkowanej.

Materiał

Pokrywa

- Termoplastyczny PA 6, jasno szary, zgodny RAL 7035

Mechanizm momentu obrotowego

- Stal utwardzana

Uchwyt

- Aluminium, anodowane na czarno

Część wewnętrzna

- Stal oksydowana

Śruba


- Stal oksydowana

Więcej informacji



Inne produkty

- Trójramienny uchwyt z regulowanym momentem


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2



Informacje do zamówienia

Wymiary									maks. [°C]	Moment dociągający +/- 10% maks. [Nm]	[g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	t				
[mm]												
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1												
34	M 3	–	–	10,0	21	37,5	9,5	7	100	1,0	48	24710.0020
34	M 4	–	–	10,0	21	37,5	9,5	9	100	1,0	60	24710.0022
34	M 5	–	–	10,0	21	37,5	9,5	9	100	1,0	62	24710.0024
34	M 6	–	–	10,0	21	37,5	9,5	9	100	1,0	60	24710.0026
42	M 6	–	–	13,5	27	43,5	11,5	11	100	2,0	111	24710.0030
42	M 8	–	–	13,5	27	43,5	11,5	11	100	2,0	112	24710.0032

Wymiary									 maks. [°C]	Moment dociągający +/- 10% maks. [Nm]	 [g]	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l	d ₄ [mm]	d ₅	h ₁	h ₂	t				
52	M10	—	—	19,0	32	54,0	15,5	17	100	3,0	221	24710.0040
52	M12	—	—	19,0	32	54,0	15,5	17	100	3,0	208	24710.0042
62	M10	—	—	19,0	33	54,0	15,5	17	100	4,0	244	24710.0050
62	M12	—	—	19,0	33	54,0	15,5	17	100	4,0	285	24710.0052
62	M10	—	—	19,0	33	54,0	15,5	17	100	5,5	245	24710.0060
62	M12	—	—	19,0	33	54,0	15,5	17	100	5,5	285	24710.0062
ze śrubą – rysunek 2												
34	—	M 5	12	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	62	24710.0300
34	—	M 5	16	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	63	24710.0301
34	—	M 5	20	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	60	24710.0302
34	—	M 5	25	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	64	24710.0303
34	—	M 5	32	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	65	24710.0304
34	—	M 6	12	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	60	24710.0305
34	—	M 6	16	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	65	24710.0306
34	—	M 6	20	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	65	24710.0307
34	—	M 6	25	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	67	24710.0308
34	—	M 6	32	10,0	21	37,5	9,5	—	100	1,0	70	24710.0309
42	—	M 8	16	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	152	24710.0400
42	—	M 8	20	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	153	24710.0401
42	—	M 8	25	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	123	24710.0402
42	—	M 8	32	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	158	24710.0403
42	—	M 8	40	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	128	24710.0404
42	—	M10	20	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	120	24710.0405
42	—	M10	25	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	120	24710.0406
42	—	M10	32	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	131	24710.0407
42	—	M10	40	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	179	24710.0408
42	—	M10	50	13,5	27	43,5	11,5	—	100	2,0	187	24710.0409
52	—	M10	25	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	241	24710.0500
52	—	M10	32	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	246	24710.0501
52	—	M10	40	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	248	24710.0502
52	—	M10	50	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	254	24710.0503
52	—	M10	63	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	254	24710.0504
52	—	M12	25	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	251	24710.0505
52	—	M12	32	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	254	24710.0506
52	—	M12	40	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	262	24710.0507
52	—	M12	50	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	270	24710.0508
52	—	M12	63	19,0	32	54,0	15,5	—	100	3,0	274	24710.0509
62	—	M10	25	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	334	24710.0600
62	—	M10	32	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	339	24710.0601
62	—	M10	40	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	341	24710.0602
62	—	M10	50	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	347	24710.0603
62	—	M10	63	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	355	24710.0604
62	—	M12	25	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	344	24710.0605
62	—	M12	32	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	347	24710.0606
62	—	M12	40	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	355	24710.0607
62	—	M12	50	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	363	24710.0608
62	—	M12	63	19,0	33	54,0	15,5	—	100	4,0	367	24710.0609
62	—	M10	25	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	266	24710.0700
62	—	M10	32	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	339	24710.0701
62	—	M10	40	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	277	24710.0702
62	—	M10	50	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	280	24710.0703
62	—	M10	63	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	355	24710.0704
62	—	M12	25	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	344	24710.0705
62	—	M12	32	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	347	24710.0706
62	—	M12	40	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	355	24710.0707
62	—	M12	50	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	363	24710.0708
62	—	M12	63	19,0	33	54,0	15,5	—	100	5,5	367	24710.0709

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.