

Sidotryckstift • slät, med tätning - TUM

2B150.0121



Produktbeskrivning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Tätat mot spån och smuts

Material

Tätning

- CR

Kropp

- Aluminium Al

Fjäder

- Stål, svartoxiderat

Stift

- Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering

Montering

Monteras genom att pressas in.

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = koordinat dimension

s = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av dimension x :

y större än eller lika med $l_2 - d_2/2$, - då är $x = d_2/2 - s$

eller

y mindre än $l_2 - d_2/2$,

då är $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$

Kännetecken


Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Mer information

Ytterligare produkter

- Excenter, för sidotryckstift, slät - TUM

Ritning



Orderinformation


Dimension		Fj. tryck	Dimension		Slag	Lokali-			Art.nr.
d ₁	d ₂	F max. ¹⁾ ~	l ₁ -0,08	l ₂	s	serings hål D H8	max.		
[tum]		[lb]	[tum]		[tum]	[tum]	[°F]	[oz]	
Stift: stål /Normalt fjädertryck									
7/16	0,197	11,2	0,43	0,236	0,06	7/16	230	0,117	2B150.0121

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d_1 [tum]	 [oz]	Art.nr.
Monteringsverktyg			
	7/16	1,749	22150.0831

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."