

Opritoare laterale • cu filet, fără garnitură, cu filet interior

22150.1351



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Corp

- Oțel, zincat

Șaibă filetată

- Oțel, brunat

Arc

- Oțel, brunat

Asamblare

Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța la centru,

y = înălțime piesa de lucru,

w = lungime piesa de lucru,

x = cursa,

z = diametrul opritorului

Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:

$$x = d_2/2 - s$$

Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.

Caracteristici


Forța arcului standard = arc din oțel, brunat

Mai multe informații

Note

Pot fi înșurubate în plăci cu găuri filetate

Desen



Informații comandă


Dimensiuni d ₁	l ₁ -2	Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [N]	d ₂	d ₃	Dimensiuni l ₂	l ₃	l ₄	Cursă s	SW	max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
[mm]					[mm]			[mm]	[mm]			
Forța arcului standard												
M18 x 1,5	18	150	M6	10,1	11,5	7,5	1,5	3,2	16	250	15	22150.1351

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₁ [mm]	[g]	Ref. Nr.
sculă de montaj			
	M18 x 1,5	137	22150.0822

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilitații
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.