

## Kullåspinnar • enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

4210.B18



## Produktbeskrivning

Kullåspinnar i enlighet med MS17984 / NAS1333 - 1343 används till snabbblåsning, fästa, justera, byte och säkring. Snabb och enkel upplåsning av uprepade kopplingar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332.

Ytbehandling:

- Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
- Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

- Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
- Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
- Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

## Bult

- Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

## Fjäder

- Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

## Handtag

- Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)

## Nyckelring

- Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

## Tryckknapp

- Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

## Kula

- Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

## Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

## Mer information



## Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request. Specialutförande på begäran.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

## Ritning



Orderinformation

| Nominell diameter | A min. | A max. | Spännlängd | Dimension |           |        |        |        |        |        | Lokali-serings hål max. | Skjuvmotstånd dubbel min. | min. max. |     | [g]  | Standard description        | Art.nr.  |
|-------------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----|------|-----------------------------|----------|
| A                 |        |        | L +0,02 0  | B ±0,005  | C 0 -0,04 | D max. | E max. | F max. | G max. | H min. |                         |                           |           |     |      |                             |          |
| [tum]             | [tum]  | [tum]  | [tum]      |           |           | [tum]  |        |        |        |        | [tum]                   | [lbf]                     | [°F]      |     |      |                             |          |
| 1/4               | 0,247  | 0,2485 | 1,8        | 0,289     | 0,29      | 0,31   | 0,44   | 0,8    | 0,89   | 0,48   | 0,254                   | 9.200                     | -65       | 200 | 24,1 | MS17984C418 / NAS1334A3C18D | 4210.B18 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."