

Ghidaje • DIN 6323
23120.0036




Descrierea produsului

A se utiliza pentru sistemele de poziționare și elementele de prindere pe mese cu canale T conform DIN 650.
Se împing pur și simplu în poziție după așezarea aproximativă a sistemului sau elementului de prindere, acestea nu pot cauza deteriorări la nivelul mașinii ca în situația în care se utilizează elemente proeminente.

Material

- Oțel, călit, brunat, șlefuit


Desen



Informații comandă

Mărimea nominală canal Dispozitiv de fixare b ₁ h6 [mm]	Mărimea nominală canal Mașină b ₂ h6 [mm]	Dimensiuni					Ref. Nr.
		h ₁	h ₃	h ₄	l		
			[mm]			[g]	
forma C, b ₁ < b ₂ – figura 3							
20	36	76,5	7	30	50	952	23120.0036

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.