

## Mandrină de fixare

23340.0111



### Descrierea produsului

The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.

Pentru fixare și centrare a pieselor cu alezaj interior.

The centering clamping mandrels have the following characteristics:

- Very high accuracy for turning/milling processes
- Ideal for secondary operations on turned parts
- Hardened and coated screw for long service life
- Clamping body can be machined very easily (for adaptation to bore diameter)

### Material

#### Corp

- Oțel, brunat

#### Șurub de prindere

- Oțel cementat, călit

### Asamblare

Mandrina de prindere poate fi prelucrată cu diametrul necesar de prindere (de ex. prin rotire/frezare). Trebuie remarcat faptul că, înainte de prelucrare mandrina de prindere, va fi extinsă cu cca. 0,1 mm peste diametrul de fixare. Pentru prelucrarea mandrinei, va fi furnizată o piuliță specială.

### Mai multe informații


### Note

Variantă specială la cerere.

### Produse asociate

- Mandrină de fixare, cu operare laterală


### Desen



### Informații comandă

| Dimensiuni |            |             |    |      |      |      |      |      |         |    |   | Număr<br>segmente | SW   |     | Forța de<br>strângere<br>max.<br>[kN] | Moment<br>strângere<br>max.<br>[Nm] | Poziție<br>orificiu<br>H7<br>[mm] | Ref. Nr.   |
|------------|------------|-------------|----|------|------|------|------|------|---------|----|---|-------------------|------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| d1         | d2<br>min. | d3<br>-0,05 | d4 | d5   | d6   | h1   | h2   | h3   | l1<br>~ | l2 |   |                   | SW1  | SW2 |                                       |                                     |                                   |            |
|            |            |             |    |      | [mm] |      |      |      |         |    |   |                   | [mm] |     |                                       |                                     |                                   |            |
| 27         | 18         | 50          | M4 | 39,4 | M10  | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 7       | 17 | 6 | 8                 | 2,5  |     | 13                                    | 42                                  | 50                                | 23340.0111 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.