

Clemă pentru cilindri 23341.0530



Descrierea produsului

Cleme pentru arbori sunt folosite pentru prinderea pieselor rotunde, de ex. arbori, osii, tuburi sau tije, în direcție axială și radială.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305

Arc

- Oțel inoxidabil

Șurub de prindere

- Oțel, zincat
- Oțel inoxidabil

Asamblare


- Extindeți bacurile de fixare până la diametrul de prindere a tije.
- Introduceți clemă în alezaj folosind scula de asamblare.
- Introduceți și poziționați tija.
- Fixați folosind surubul SW (atenție la forța de strângere).

Mai multe informații

Note

Filetul d_3 servește pentru susținerea sculei de asamblare (opțional).

Desen





Informații comandă

d_1 h11	d_2	Dimensiuni				SW	Moment strângere max.	Gaură butuc D_1 H7	Poziție orificiu Diametru ax D_2	L_1 +0,2		Ref. Nr.
		d_3	l_1 max.	l_2	l_3							
		[mm]				[mm]	[Nm]		[mm]		[g]	
Oțel inoxidabil												
30	M16	M10	81	30	16	14	206	30	60 – 125	7,9	344	23341.0530

Accesorii

	SW [mm]	d [mm]		Ref. Nr.
cheie hexagonală specială				
	14	M10	250	23341.1030

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.