

Opritoare laterale • neted, cu garnitură - INCH

2B150.0121



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării. Etanșat împotriva șpanului și mizeriei.

Material

Garnitură

- CR

Corp

- Aluminiu Al

Arc

- Oțel, brunat

Bolț

- Oțel, călit, zincat prin galvanizare

Asamblare

Montaj prin presare.

Formula pentru calculul distanței de centrare pentru orificiul de montaj:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = distanța de centrare,

y = înălțimea piesei de lucru,

w = lungimea piesei de lucru,

x = dimensiunea coordonatelor,

s = cursa,

z = diametrul opritorului

Calculul dimensiunii x :

y mai mare sau egal decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s$

sau

y mai mic decât $l_2 - d_2/2$,

atunci $x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \cdot 0,123]$

Caracteristici


Forța arcului standard = arc din oțel, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Excentric, pentru opritoare laterale, netede - INCH

Desen



Informații comandă


Dimensiuni		Forța arcului F max. ¹⁾ ~ [lb]	Dimensiuni		Cursă s [inch]	Poziție orificiu D H8 [inch]	 max. [°F]	 [oz]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂		l ₁ -0,08	l ₂					
[inch]			[inch]						
Bolț: Oțel/Forța arcului standard									
7/16	0,197	11,2	0,43	0,236	0,06	7/16	230	0,117	2B150.0121

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₁ [inch]	 [oz]	Ref. Nr.
sculă de montaj			
	7/16	1,749	22150.0831

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.