

## 螺紋鎖銷・自行鎖固

22355.1303



### 產品描述

伍全螺紋鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換、夾緊、連接和固定。對於頻繁重複的連接，可以快速輕鬆地解鎖。

通過按下按鈕，螺紋段解鎖，螺紋鎖銷可以插入螺紋孔中或從螺紋孔中取出。費時的擰入和擰出是不必要的。

螺紋鎖銷具有以下特點：

- 防腐蝕
- 沒有耗時的擰入和擰出
- 由於彈簧負載而自鎖

### 材質

梢子零件

- 不鏽鋼

把手

- 熱塑性 PA 6，黑色，暗色類似於 RAL 9005

按鈕

- 鋁，橘色，陽極

螺紋元件

- 不鏽鋼 1.4542，沉澱硬化

彈簧

- 不鏽鋼

### 組裝

螺紋鎖銷只能安裝到符合規格的螺紋。

安裝：

1. 按下按鈕並按住。
2. 插入螺紋鎖銷。
3. 放開按鈕（按鈕必須返回其原始位置。）。
4. 根據需要用手擰緊螺紋鎖銷。
5. 必須確保螺紋段接合在安裝螺紋中。

拆解：

1. 擰鬆螺紋鎖銷約 30 公分。逆時針旋轉四分之一圈。
2. 按下按鈕並按住。
3. 拆下螺紋鎖銷。
4. 鬆開按鈕。

### 操作

按下按鈕可解鎖螺紋段。

### 更多資訊

#### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

由於螺紋的幾何形狀，螺紋尺寸越小，夾緊力越高。


#### 配件

可輕鬆安裝固定線纜 EH 22355。

#### 更多產品

- 螺紋鎖銷，自鎖，帶軸向軸承
- 保持纜，用於螺紋鎖銷

### 圖面




訂單資訊

| 尺寸             |                |                         |                      | 定位螺牙           |                |                |                |  |      | 起動<br>扭力<br>max. | 夾持<br>力量<br>max. | 確定的拧紧扭矩<br>~ <sup>1)</sup> | 夾持<br>力量<br>~ <sup>2)</sup> |  | 剪力抵<br>抗力， -<br>加倍的 <sup>3)</sup><br>min | 品號 |            |
|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>-0,07 | d <sub>3</sub><br>-1 | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | min                                                                               | max. |                  |                  |                            |                             |                                                                                     |                                          |    |            |
| [mm]           |                |                         |                      | [mm]           |                |                |                | [°C]                                                                              |      | [Nm]             | [kN]             | [Nm]                       | [kN]                        | [g]                                                                                 | [kN]                                     |    |            |
| 不鏽鋼            |                |                         |                      |                |                |                |                |                                                                                   |      |                  |                  |                            |                             |                                                                                     |                                          |    |            |
| M12            | 15             | 10,07                   | 40                   | 21,6           | 34             | 68,6           | 12             | M12                                                                               | -30  | 80               | 5                | 2,5                        | 3,5                         | 1,8                                                                                 | 99                                       | 40 | 22355.1303 |

<sup>1)</sup> 通过试验确定的平均手作用力。  
<sup>2)</sup> 通过试验确定的平均值。  
<sup>3)</sup> 抗剪力类似 DIN 50141；数值适用于插入状态下的应用（不施加扭矩）。

應用範例



遵守

符合 RoHS  
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質  
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質

  
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物  
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。