Opritoare laterale cu arc

EH 22140.



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii și sablării.

Material

Bilă
- Oțel inoxidabil, călit
- Termoplastic POM, alb
- Oțel pentru rulmenți, călit

Corp
- Oțel automat, brunat

Arc
- Oțel inoxidabil
- Plastic (PU)

Asamblare

Atenție la dimensiunea de montaj l_3.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3


Informații comandă

Dimensiuni						Poziție orificiu	Cursă	Forța arcului[1]					Ref. Nr.
d_1 +0,1	d_2	l_1	l_2	l_3	b	H8	s	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
bilă din oțel inoxidabil, forța arcului standard, la un capăt – figura 1													
8	3,0	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,9	22140.0008
10	4,0	30	4,2	7	4,0	10	1,0	4,5	9,0	-30	50	16,0	22140.0010
12	5,0	35	4,8	9	5,0	12	1,6	6,5	13,0	-30	50	28,0	22140.0012
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8,0	18,0	-30	50	43,0	22140.0014
bilă din termoplastic, forța arcului standard, la un capăt – figura 1													
8	3,0	25	3,6	6	3,2	8	0,8	2,5	6,5	-30	50	8,8	22140.0108
10	4,0	30	4,2	7	4,0	10	1,0	4,5	9,0	-30	50	16,0	22140.0110
12	5,0	35	4,8	9	5,0	12	1,6	6,5	13,0	-30	50	28,0	22140.0112
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8,0	18,0	-30	50	42,0	22140.0114
bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la un capăt – figura 2													
10	5,5	30	7,0	8	4,5	10	1,0	60,0	170,0	-40	80	8,6	22140.0410
12	6,5	35	8,0	9	5,5	12	1,5	80,0	260,0	-40	80	14,0	22140.0412
14	8,0	40	9,0	10	6,5	14	2,0	120,0	480,0	-40	80	20,0	22140.0414
bilă din oțel pentru rulmenți, forța arcului mărită, la ambele capete – figura 3													
16	5,5	35	7,0	11	15,0	16	1,5	110,0	220,0	-40	80	20,0	22140.0616
18	6,5	40	8,0	12	17,0	18	1,8	120,0	330,0	-40	80	29,0	22140.0618
22	8,0	45	9,0	15	21,0	22	2,5	130,0	540,0	-40	80	43,0	22140.0622

[1] valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație





Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selecta#i codul produslui dorit.