

固定螺帽・DIN 6330 (高1.5d)
23070.0030



產品描述

符合 DIN 6330 標準的固定螺母具有球面以匹配錐形座 DIN 6319 (EH 23050.)。
通過夾具螺母和錐形座的這種組合，可以補償不平行的夾緊表面。

材質


- 鋼，quality 10，磷酸鹽處理

更多資訊

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -


圖面



訂單資訊

尺寸							品號
d ₁	d ₂	e	m	r	s		
[mm]						[g]	
熱處理鋼 或不鏽鋼，含側面球形軸承面，型式B, 熱處理鋼							
M30	32	53,1	45	41	46	396	23070.0030

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。