

Fjädrande tryckstift • med rörlig kula och spår

22051.0006



Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft. Den rörliga kulan minskar slitaget på motstycket, detta medför även en bättre låsning till motstycket. Plastkulan ger även en elektrisk isolering.

Material

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat

Lager

- plast

Kula


- Kullagerstål, härdat

Fjäder


- rostfritt stål

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

Mer information


Not

Specialutförande på begäran. Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Ritning




Orderinformation

Dimension				Slag s	Fj. tryck ¹⁾		 min. max.	 [g]	Art.nr.	
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]				[mm]	[N]		[°C]			
Av automatstål, normalt fjädertryck										
M6	2,5	14	1	0,7	6,3	10	-30	90	1,5	22051.0006

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."