

Fjädrande tryckstift • glatt utförande, med krage och kula
22080.0406

Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Material

Kropp

- Thermoplast blå (POM)

Kula

- Rostfritt stål, härdad

Fjäder

- rostfritt stål

Montering


En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d_1 .

Kännetecken


Normalt fjädertryck: ingen markering



lagt fjädertryck



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

Referens

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Versioner med förhöjd fjäderkraft se "EH 22080. Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kula".

Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med krage och kula, främre spår
- Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kula
- Fjädrande tryckstift, glatt utförande, med krage och kula, självlåsande
- Hållare , till fjädrande tryckstift

Ritning




Bild 1





Bild 2

Orderinformation

Dimension					Slag s	Fj. tryck ¹⁾		 min. max.	Lokali- serings hål H7	 [g]	Art.nr.	
d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ~		F ₁ ~	F ₂ ~					[°C]
[mm]					[mm]	[N]						
kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 2												
6	5	6,5	7	1	1,6	6,2	12,6	-30	50	6	0,7	22080.0406

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."