# 夾持門扣

## EH 22260.



### 產品描述

夾緊把手有一個圓的,運行的錐型表面,可以快速的夾合和釋放,且擁有相對大的調整範圍和高度 的張力。夾緊把手可以自我鎖附,因為其錐型表面較小的斜度。

#### 材質

#### 本體

- 鋼,表面硬化,染黑
- 不銹鋼 1.4305 , 鍍鎳

#### 岬纮

- 鋼,氮化
- 不銹鋼 1.4021, 熱處理, 鍍鎳

### 把手條

- 鋼,研磨,染黑
- 不銹鋼 1.4305, 鈍化噴砂

### 球形手把

• PF 31 塑膠, 黑色, DIN 319

#### 組裝

使用螺栓 M10 (WS 6)固定。確保最大緊固扭力 40 Nm。

#### 操作


螺栓和墊圈是可調的。 擰入後,夾扣可以輕鬆轉動到所需位置。 對於藝術。 編號 22260.0250 / .0251 和 22260.0450 / .0451,鋸齒有助於將張力桿置於首選位置。

#### 更多資訊

#### 注意事項

左旋形式可以依據需求供應。


#### 圖面




## 訂單資訊

起動 扭力	Ĭ I	品號
max.	_	
[Nm]	[g]	
帶有調整式夾持把手,節距相反於軸承表面 – 相片 1, 鋼		
40	304	22260.0250
帶有調整式夾持把手,節距相反於軸承表面 – 相片 1, 不銹鋼		
40	304	22260.0251
帶有夾持螺絲,餌	。 5距相反於軸承表面 - 相片 2, 鋼	
40	154	22260.0350
帶有夾持螺絲,餌	· 产距相反於軸承表面 – 相片 2, 不銹鋼	
40	154	22260.0351
帶有調整式夾持把手,節距在於軸承表面 – 相片 3, 鋼		
40	312	22260.0450
帶有調整式夾持把手,節距在於軸承表面 – 相片 3, 不銹鋼		
40	312	22260.0451
帶有夾持螺絲,節距在於軸承表面 – 相片 4, 鋼		
40	154	22260.0550
帶有夾持螺絲,節距在於軸承表面 – 相片 4, 不銹鋼		
40	154	22260.0551

## 應用範例





## 遵守

有關詳細的合規信息,請選擇所需的貨號。

