

Sidotryckstift • glatt utförande, utan tätning, med invändig gänga
22150.1020**Produktbeskrivning**

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Material**Kropp**

- Aluminium Al

Gängad bricka

- Stål, svartoxiderat

Fjäder

- rostfritt stål

Montering

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av x för arbetsstycken:

$$x = d_2/2 - s$$

Monteras genom att pressas in.

Kännetecken


Lätt fjädertryck = fjäder av rostfritt stål

Mer information**Not**

Olika stift kan skruvas in i den gängade plattan.

Ytterligare produkter

- Excenter, för sidostycke, plant

Ritning**Orderinformation**

Dimension		Fj. tryck F max. ¹⁾ ~ [N]	Dimension					Slag s [mm]	Lokali- serings hål D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂		d ₃	l ₁ -1	l ₂	l ₃	l ₄					
[mm]	[mm]		[mm]									
lätt fjädertryck												
10	M4	20	6,3	11	2,5	4,5	1,2	1,6	10	250	1,8	22150.1020

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₁ [mm]	 [g]	Art.nr.
Monteringsverktyg			
	10	49	22150.0831

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."