

## Spännlåspinnar • med knapphandtag

22410.0072



## Produktbeskrivning

För snabb fasthållning, låsning, justering och växling i blindhål (H11) utan extra lokaliseringsbussningar.

Snabbt och enkelt lossande av upprepade sammanfogningars. Flexibelt användande eftersom kulorna spänns fast mellan pinne och hål.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

## Material

## Bult

- Rostfritt stål 1.4305

## Handtag

- Aluminium, svart liknande RAL 9005

## Tryckknapp

- Sätthärdat stål, nitrerad, gul liknande RAL 1016

## Fjäder

- rostfritt stål

## Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

## Mounting:

1. Press in the button and hold it down
2. Insert the lifting pin
3. Release the button (The button must be back in its original position)

## Dismantling:

1. Press in the button and hold it down.
2. Remove the lifting pin.
3. Release the button.

## Drift

Spännlåspinnar kan användas i blinda hål. Hållkrafterna som uppnås i ett H11-borrhål beror på materialet hos motparten.

\* härdat stål -min. 30N

\* mjukt stål - min. 120N

\* rostfritt stål, mjukt - min. 120N

\* Aluminiumlegering - min. 250N

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.

Spännlåspinnen får ej användas för lyft.


## Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

## Ytterligare produkter

- Hållare

## Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.


Orderinformation

| Dimension      |                |                |                |                |                |                |                |                |     | Hållkraft <sup>1)</sup><br>min.<br>Steel, soft<br>[N] | Lokali-<br>serings hål<br>H11<br>[mm] | <div><div></div><div>min.</div><div>max.</div></div><br>[°C] |    | <div><div></div><div>[g]</div></div> | Skjuvmotstånd<br>dubbel <sup>2)</sup><br>min.<br>[kN] | Art.nr.    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |     |                                                       |                                       |                                                              |    |                                      |                                                       |            |
| -0,04<br>-0,08 | +2<br>-1       | +0,1<br>-0,05  |                |                |                |                |                |                |     |                                                       |                                       |                                                              |    |                                      |                                                       |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                       |                                       |                                                              |    |                                      |                                                       |            |
| rostfritt stål |                |                |                |                |                |                |                |                |     |                                                       |                                       |                                                              |    |                                      |                                                       |            |
| 10             | 80             | 10,3           | 14,1           | 25             | 90             | 27,3           | 22,6           | 18,6           | 120 | 10                                                    | -30                                   | 150                                                          | 70 | 60                                   |                                                       | 22410.0072 |

<sup>1)</sup> Hållkraften beror på materialet hos motparten - för ytterligare värden se "användning"  
<sup>2)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."