

Positioneringstapp • räfflad eller spetsig

22680.0123



Produktbeskrivning

För arbetsstycken med grova ytor. Spetsigt utförande lämpligt till gjutgods.

Material

Insats

- Hårdmetall, spetsad

Kropp

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Mer information

Ytterligare produkter

- Upplägg

Ritning




Bild 1




Bild 2








Bild 3



Orderinformation

l ₁	d ₁	l ₂	Dimension			SW	Åtdragningsmoment max.		Art.nr.
			l ₃	d ₂	e				
			[mm]						
Med hårdmetallinlägg. spetsig, och gängad skaft – Bild 2									
25	M12	20	0.8	13.8	21.9	19	60	65	22680.0123

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."