

Höjdjusteringselement

25120.0044




Produktbeskrivning

För nivåreglering av maskiner mm.
Utrustad med fingänga för mer exakt höjdjustering. Alla element har genomgående hål för festsättning. Ett lås finns för maxhöjd.

Material

- Värmebehandlat stål, förzinkad genom galvanisering, kromat

Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Slag l ₃ ~ [mm]	För skruv [mm]	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Bärande kraft max. [kN]	 [g]	Art.nr.
26	70	M50 x 1,5	33	43	10	M24	330	157	748	25120.0044

Tillbehör

	För höjdjusteringselement storlek d ₂ [mm]	Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A [mm]	 [g]	Art.nr.
Haknyckel för höjdjustering				
	70	68 – 75	253	25120.0985

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."