Fjädrande tryckstift • med stift och spår - TUM

2B020.0368

Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.
Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Material

Upplägg
- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

Kropp
- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

Fjäder
- rostfritt stål

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: märkt med två linjer

normal fjädertryck | förstärkt fjädertryck

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).

Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med stift och spår

Ritning



Orderinformation

Dimension					Slag	Fj. tryck[1]					Art.nr.
d_1		Gänga	d_2	l	s	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
	[tum]		[tum]		[tum]	[lb]		[°F]		[oz]	
Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck, med gänglåsning											
#8-36	0,164	2A-UNF	0,07	7/16	0,052	1,8	4,6	-22	194	0,025	2B020.0368

[1] Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."