

## Fjädrande tryckstift • med kula och spår - TUM

2B050.0376



## Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.  
Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

## Kula

- Rostfritt stål, härdad

## Fjäder

- rostfritt stål

## Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: märkt med två linjer



långt fjädertryck



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.  
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.  
• Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

## Referens


En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).  
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

## Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med kula och spår

## Ritning




## Orderinformation

| Dimension                                                 |       |                |        |                     |                     | Slag<br>s | Fj. tryck <sup>1)</sup> |      |  |       |  | Art.nr.    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                            | Gänga | d <sub>2</sub> | l      | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |           | min.                    | max. |                                                                                       |       |                                                                                       |            |
|                                                           |       |                |        |                     |                     |           |                         |      | [tum]                                                                                 | [tum] |                                                                                       |            |
| Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck, med gänglåsning |       |                |        |                     |                     |           |                         |      |                                                                                       |       |                                                                                       |            |
| 5/16-18                                                   | 5/16  | 0,313          | 2A-UNC | 5/32                | 37/64               | 0,04      | 6                       | 11,1 | -22                                                                                   | 194   | 0,115                                                                                 | 2B050.0376 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."