

Indexbultar
EH 22120.

Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering.
Plastgrepp för bättre handhavande.

Material

Kropp

- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305

Låspinne

- Stål, härdat
- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Hake

- Automatstål, svartoxiderat
- Sintrad metall 1.4404

Plastkåpa

- Thermoplast, svart, matt

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).

Mer information


Not

Låsmutter beställs separat.

Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

Ritning



Orderinformation

Dimension								Fj. tryck ¹⁾		 min. max.			Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂				
-0,02								~	~				
-0,04													
[mm]								[N]		[°C]		[g]	
Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål													
4	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	–	7,0	20,0	–	250	17	22120.0302
5	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	–	7,0	20,0	–	250	18	22120.0304
6	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	–	7,0	20,0	–	250	18	22120.0306
5	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	26	–	8,5	19,5	–	250	29	22120.0313
6	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	26	–	8,5	19,5	–	250	29	22120.0314
6	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	32	–	11,5	30,5	–	250	75	22120.0316
8	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	26	–	8,5	19,5	–	250	30	22120.0315
8	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	32	–	11,5	30,5	–	250	61	22120.0317
8	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	37	–	21,0	57,5	–	250	121	22120.0318
10	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	32	–	11,5	30,5	–	250	64	22120.0319
10	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	37	–	21,0	57,5	–	250	128	22120.0320
12	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	37	–	21,0	57,5	–	250	127	22120.0322

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Dimension								Fj. tryck ¹⁾		 min. max.			Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁	F ₂				
-0,02								~	~				
-0,04													
[mm]								[N]		[°C]		[g]	
Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål													
4	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	–	7,0	20,0	–	250	17	22120.0308
5	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	–	7,0	20,0	–	250	18	22120.0310
6	M10 x 1	10	37,5	6	19	21	–	7,0	20,0	–	250	18	22120.0312
5	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	26	–	8,5	19,5	–	250	29	22120.0323
6	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	26	–	8,5	19,5	–	250	29	22120.0324
6	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	32	–	11,5	30,5	–	250	75	22120.0326
8	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	26	–	8,5	19,5	–	250	30	22120.0325
8	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	32	–	11,5	30,5	–	250	61	22120.0327
8	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	37	–	21,0	57,5	–	250	121	22120.0328
10	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	32	–	11,5	30,5	–	250	64	22120.0329
10	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	37	–	21,0	57,5	–	250	128	22120.0330
12	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	37	–	21,0	57,5	–	250	127	22120.0332
Med plastgrepp – Bild 2, Automatstål													
5	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	–	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0353
6	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	–	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0354
6	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	–	42	11,5	30,5	-30	80	61	22120.0356
8	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	–	32	8,5	19,5	-30	80	32	22120.0355
8	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	–	42	11,5	30,5	-30	80	63	22120.0357
8	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	–	52	21,0	57,5	-30	80	124	22120.0358
10	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	–	42	11,5	30,5	-30	80	66	22120.0359
10	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	–	52	21,0	57,5	-30	80	128	22120.0360
12	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	–	52	21,0	57,5	-30	80	131	22120.0362
Med plastgrepp – Bild 2, rostfritt stål													
5	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	–	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0363
6	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	–	32	8,5	19,5	-30	80	30	22120.0364
6	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	–	42	11,5	30,5	-30	80	61	22120.0366
8	M12 x 1,5	12	47,0	8	26	–	32	8,5	19,5	-30	80	32	22120.0365
8	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	–	42	11,5	30,5	-30	80	63	22120.0367
8	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	–	52	21,0	57,5	-30	80	124	22120.0368
10	M16 x 1,5	16	56,0	10	30	–	42	11,5	30,5	-30	80	66	22120.0369
10	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	–	52	21,0	57,5	-30	80	128	22120.0370
12	M20 x 1,5	20	69,0	12	36	–	52	21,0	57,5	-30	80	131	22120.0372

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Tillbehör

	Dimension d ₂ [mm]	Nyckel storlek [mm]	 [g]	Art.nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.