

Stödben  
EH 22593.

## Produktbeskrivning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.  
Plattan skruvas fast i gängstift och mutter med en fästskruv i rostfritt stål, den är även limmad.

## Material

## Gängstift

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
- Rostfritt stål 1.4305

## Mutter

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
- Rostfritt stål 1.4305

## Låsmutter

- Stål, zinkbelagd genom galvanisering, passiverat, ISO 4032
- Rostfritt stål A2, ISO 4032

## Platta

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
- Rostfritt stål 1.4301, vibrationspolerat

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Stödben, skyddad mot glidning

## Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3

## Orderinformation

| Dimension                |                |                |                |                |                | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> |  | Art.nr.    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>           | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | [mm]            | [mm]            | [mm]            | [g]                                                                                   |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                       |            |
| med skruv – Bild 1, stål |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                       |            |
| 40                       | M 8            | 40             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 45                                                                                    | 22593.0005 |
| 40                       | M 8            | 50             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 48                                                                                    | 22593.0010 |
| 40                       | M 8            | 63             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 48                                                                                    | 22593.0015 |
| 40                       | M10            | 50             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 62                                                                                    | 22593.0020 |
| 40                       | M10            | 60             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 69                                                                                    | 22593.0025 |
| 40                       | M10            | 80             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 76                                                                                    | 22593.0030 |
| 40                       | M10            | 100            | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 87                                                                                    | 22593.0035 |
| 40                       | M12            | 60             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 85                                                                                    | 22593.0040 |
| 40                       | M12            | 80             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 98                                                                                    | 22593.0045 |
| 40                       | M12            | 100            | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 113                                                                                   | 22593.0050 |
| 40                       | M12            | 125            | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 132                                                                                   | 22593.0055 |

| d <sub>1</sub>           | d <sub>2</sub> | Dimension      |                |                |                | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> |  | Art.nr.                    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                          |                | l <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> |                 |                 |                 |                                                                                     |                            |
|                          |                | [mm]           |                |                |                | [mm]            | [mm]            | [mm]            | [g]                                                                                 |                            |
| 50                       | M 8            | 40             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 62                                                                                  | <a href="#">22593.0060</a> |
| 50                       | M 8            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 68                                                                                  | <a href="#">22593.0065</a> |
| 50                       | M 8            | 63             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 70                                                                                  | <a href="#">22593.0070</a> |
| 50                       | M10            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 80                                                                                  | <a href="#">22593.0075</a> |
| 50                       | M10            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 86                                                                                  | <a href="#">22593.0080</a> |
| 50                       | M10            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 95                                                                                  | <a href="#">22593.0085</a> |
| 50                       | M10            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 106                                                                                 | <a href="#">22593.0090</a> |
| 50                       | M12            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 102                                                                                 | <a href="#">22593.0095</a> |
| 50                       | M12            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 117                                                                                 | <a href="#">22593.0100</a> |
| 50                       | M12            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 132                                                                                 | <a href="#">22593.0105</a> |
| 50                       | M12            | 125            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 150                                                                                 | <a href="#">22593.0110</a> |
| 60                       | M 8            | 40             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 81                                                                                  | <a href="#">22593.0115</a> |
| 60                       | M 8            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 83                                                                                  | <a href="#">22593.0120</a> |
| 60                       | M 8            | 63             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 87                                                                                  | <a href="#">22593.0125</a> |
| 60                       | M10            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 97                                                                                  | <a href="#">22593.0130</a> |
| 60                       | M10            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 103                                                                                 | <a href="#">22593.0135</a> |
| 60                       | M10            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 111                                                                                 | <a href="#">22593.0140</a> |
| 60                       | M10            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 122                                                                                 | <a href="#">22593.0145</a> |
| 60                       | M12            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 120                                                                                 | <a href="#">22593.0150</a> |
| 60                       | M12            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 134                                                                                 | <a href="#">22593.0155</a> |
| 60                       | M12            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 150                                                                                 | <a href="#">22593.0160</a> |
| 60                       | M12            | 125            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 167                                                                                 | <a href="#">22593.0165</a> |
| 80                       | M 8            | 40             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 13              | 144                                                                                 | <a href="#">22593.0170</a> |
| 80                       | M 8            | 50             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 13              | 148                                                                                 | <a href="#">22593.0175</a> |
| 80                       | M 8            | 63             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 13              | 152                                                                                 | <a href="#">22593.0180</a> |
| 80                       | M10            | 50             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 163                                                                                 | <a href="#">22593.0185</a> |
| 80                       | M10            | 60             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 167                                                                                 | <a href="#">22593.0190</a> |
| 80                       | M10            | 80             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 176                                                                                 | <a href="#">22593.0195</a> |
| 80                       | M10            | 100            | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 187                                                                                 | <a href="#">22593.0200</a> |
| 80                       | M12            | 60             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 186                                                                                 | <a href="#">22593.0205</a> |
| 80                       | M12            | 80             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 199                                                                                 | <a href="#">22593.0210</a> |
| 80                       | M12            | 100            | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 218                                                                                 | <a href="#">22593.0215</a> |
| 80                       | M12            | 125            | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 231                                                                                 | <a href="#">22593.0220</a> |
| med skruv – Bild 2, stål |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                     |                            |
| 40                       | M16            | 75             | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 154                                                                                 | <a href="#">22593.0605</a> |
| 40                       | M16            | 100            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 183                                                                                 | <a href="#">22593.0610</a> |
| 40                       | M16            | 125            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 217                                                                                 | <a href="#">22593.0615</a> |
| 40                       | M16            | 150            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 252                                                                                 | <a href="#">22593.0620</a> |
| 40                       | M16            | 200            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 315                                                                                 | <a href="#">22593.0625</a> |
| 50                       | M16            | 75             | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 172                                                                                 | <a href="#">22593.0630</a> |
| 50                       | M16            | 100            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 205                                                                                 | <a href="#">22593.0635</a> |
| 50                       | M16            | 125            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 236                                                                                 | <a href="#">22593.0640</a> |
| 50                       | M16            | 150            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 270                                                                                 | <a href="#">22593.0645</a> |
| 50                       | M16            | 200            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 335                                                                                 | <a href="#">22593.0650</a> |
| 60                       | M16            | 75             | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 187                                                                                 | <a href="#">22593.0655</a> |
| 60                       | M16            | 100            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 221                                                                                 | <a href="#">22593.0660</a> |
| 60                       | M16            | 125            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 252                                                                                 | <a href="#">22593.0665</a> |
| 60                       | M16            | 150            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 288                                                                                 | <a href="#">22593.0670</a> |
| 60                       | M16            | 200            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 352                                                                                 | <a href="#">22593.0675</a> |
| 80                       | M16            | 75             | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 251                                                                                 | <a href="#">22593.0680</a> |
| 80                       | M16            | 100            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 285                                                                                 | <a href="#">22593.0685</a> |
| 80                       | M16            | 125            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 317                                                                                 | <a href="#">22593.0690</a> |
| 80                       | M16            | 150            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 349                                                                                 | <a href="#">22593.0695</a> |
| 80                       | M16            | 200            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 414                                                                                 | <a href="#">22593.0700</a> |
| 80                       | M20            | 75             | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 340                                                                                 | <a href="#">22593.0705</a> |
| 80                       | M20            | 100            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 393                                                                                 | <a href="#">22593.0710</a> |
| 80                       | M20            | 125            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 441                                                                                 | <a href="#">22593.0715</a> |
| 80                       | M20            | 150            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 494                                                                                 | <a href="#">22593.0720</a> |
| 80                       | M20            | 200            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 600                                                                                 | <a href="#">22593.0725</a> |

| Dimension                          |                |                |                |                |                | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> |  | Art.nr.    |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                     | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> |                 |                 |                 |                                                                                     |            |
|                                    |                | [mm]           |                |                |                | [mm]            | [mm]            | [mm]            | [g]                                                                                 |            |
| 80                                 | M24            | 100            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 537                                                                                 | 22593.0730 |
| 80                                 | M24            | 125            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 610                                                                                 | 22593.0735 |
| 80                                 | M24            | 150            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 681                                                                                 | 22593.0740 |
| 80                                 | M24            | 200            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 829                                                                                 | 22593.0745 |
| med invändig gänga – Bild 3, stål  |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                     |            |
| 40                                 | M 8            | 25             | 2,0            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 41                                                                                  | 22593.1005 |
| 40                                 | M10            | 28             | 2,0            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 40                                                                                  | 22593.1010 |
| 40                                 | M12            | 31             | 2,0            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 57                                                                                  | 22593.1015 |
| 40                                 | M16            | 37             | 2,0            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 93                                                                                  | 22593.1020 |
| 50                                 | M 8            | 25             | 2,5            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 59                                                                                  | 22593.1025 |
| 50                                 | M10            | 28             | 2,5            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 58                                                                                  | 22593.1030 |
| 50                                 | M12            | 32             | 2,5            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 76                                                                                  | 22593.1035 |
| 50                                 | M16            | 37             | 2,5            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 112                                                                                 | 22593.1040 |
| 60                                 | M 8            | 25             | 2,5            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 76                                                                                  | 22593.1045 |
| 60                                 | M10            | 28             | 2,5            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 77                                                                                  | 22593.1050 |
| 60                                 | M12            | 32             | 2,5            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 92                                                                                  | 22593.1055 |
| 60                                 | M16            | 37             | 2,5            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 127                                                                                 | 22593.1060 |
| 80                                 | M 8            | 26             | 3,0            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 140                                                                                 | 22593.1065 |
| 80                                 | M10            | 29             | 3,0            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 144                                                                                 | 22593.1070 |
| 80                                 | M12            | 32             | 3,0            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 160                                                                                 | 22593.1075 |
| 80                                 | M16            | 38             | 3,0            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 195                                                                                 | 22593.1080 |
| 80                                 | M20            | 45             | 3,0            | 20             | –              | 27              | –               | –               | 256                                                                                 | 22593.1085 |
| med skruv – Bild 1, rostfritt stål |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                     |            |
| 40                                 | M 8            | 40             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 45                                                                                  | 22593.1505 |
| 40                                 | M 8            | 50             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 48                                                                                  | 22593.1510 |
| 40                                 | M 8            | 63             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 48                                                                                  | 22593.1515 |
| 40                                 | M10            | 50             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 62                                                                                  | 22593.1520 |
| 40                                 | M10            | 60             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 69                                                                                  | 22593.1525 |
| 40                                 | M10            | 80             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 76                                                                                  | 22593.1530 |
| 40                                 | M10            | 100            | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 87                                                                                  | 22593.1535 |
| 40                                 | M12            | 60             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 85                                                                                  | 22593.1540 |
| 40                                 | M12            | 80             | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 98                                                                                  | 22593.1545 |
| 40                                 | M12            | 100            | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 113                                                                                 | 22593.1550 |
| 40                                 | M12            | 125            | 2,0            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 132                                                                                 | 22593.1555 |
| 50                                 | M 8            | 40             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 62                                                                                  | 22593.1560 |
| 50                                 | M 8            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 68                                                                                  | 22593.1565 |
| 50                                 | M 8            | 63             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 70                                                                                  | 22593.1570 |
| 50                                 | M10            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 80                                                                                  | 22593.1575 |
| 50                                 | M10            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 86                                                                                  | 22593.1580 |
| 50                                 | M10            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 95                                                                                  | 22593.1585 |
| 50                                 | M10            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 106                                                                                 | 22593.1590 |
| 50                                 | M12            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 102                                                                                 | 22593.1595 |
| 50                                 | M12            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 117                                                                                 | 22593.1600 |
| 50                                 | M12            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 132                                                                                 | 22593.1605 |
| 50                                 | M12            | 125            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 150                                                                                 | 22593.1610 |
| 60                                 | M 8            | 40             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 81                                                                                  | 22593.1615 |
| 60                                 | M 8            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 83                                                                                  | 22593.1620 |
| 60                                 | M 8            | 63             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 13              | 87                                                                                  | 22593.1625 |
| 60                                 | M10            | 50             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 97                                                                                  | 22593.1630 |
| 60                                 | M10            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 103                                                                                 | 22593.1635 |
| 60                                 | M10            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 111                                                                                 | 22593.1640 |
| 60                                 | M10            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 16              | 122                                                                                 | 22593.1645 |
| 60                                 | M12            | 60             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 120                                                                                 | 22593.1650 |
| 60                                 | M12            | 80             | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 134                                                                                 | 22593.1655 |
| 60                                 | M12            | 100            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 150                                                                                 | 22593.1660 |
| 60                                 | M12            | 125            | 2,5            | –              | 11             | 17              | –               | 18              | 167                                                                                 | 22593.1665 |
| 80                                 | M 8            | 40             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 13              | 144                                                                                 | 22593.1670 |
| 80                                 | M 8            | 50             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 13              | 148                                                                                 | 22593.1675 |
| 80                                 | M 8            | 63             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 13              | 152                                                                                 | 22593.1680 |
| 80                                 | M10            | 50             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 163                                                                                 | 22593.1685 |
| 80                                 | M10            | 60             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 167                                                                                 | 22593.1690 |
| 80                                 | M10            | 80             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 176                                                                                 | 22593.1695 |

| Dimension                                   |                |                |                |                |                | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | SW <sub>3</sub> |  | Art.nr.                    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| d <sub>1</sub>                              | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> |                 |                 |                 |                                                                                     |                            |
|                                             |                | [mm]           |                |                |                | [mm]            | [mm]            | [mm]            | [g]                                                                                 |                            |
| 80                                          | M10            | 100            | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 16              | 187                                                                                 | <a href="#">22593.1700</a> |
| 80                                          | M12            | 60             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 186                                                                                 | <a href="#">22593.1705</a> |
| 80                                          | M12            | 80             | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 199                                                                                 | <a href="#">22593.1710</a> |
| 80                                          | M12            | 100            | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 218                                                                                 | <a href="#">22593.1715</a> |
| 80                                          | M12            | 125            | 3,0            | –              | 12             | 17              | –               | 18              | 231                                                                                 | <a href="#">22593.1720</a> |
| med skruv – Bild 2, rostfritt stål          |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                     |                            |
| 40                                          | M16            | 75             | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 154                                                                                 | <a href="#">22593.2105</a> |
| 40                                          | M16            | 100            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 183                                                                                 | <a href="#">22593.2110</a> |
| 40                                          | M16            | 125            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 217                                                                                 | <a href="#">22593.2115</a> |
| 40                                          | M16            | 150            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 252                                                                                 | <a href="#">22593.2120</a> |
| 40                                          | M16            | 200            | 2,0            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 315                                                                                 | <a href="#">22593.2125</a> |
| 50                                          | M16            | 75             | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 172                                                                                 | <a href="#">22593.2130</a> |
| 50                                          | M16            | 100            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 205                                                                                 | <a href="#">22593.2135</a> |
| 50                                          | M16            | 125            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 236                                                                                 | <a href="#">22593.2140</a> |
| 50                                          | M16            | 150            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 270                                                                                 | <a href="#">22593.2145</a> |
| 50                                          | M16            | 200            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 335                                                                                 | <a href="#">22593.2150</a> |
| 60                                          | M16            | 75             | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 187                                                                                 | <a href="#">22593.2155</a> |
| 60                                          | M16            | 100            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 221                                                                                 | <a href="#">22593.2160</a> |
| 60                                          | M16            | 125            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 252                                                                                 | <a href="#">22593.2165</a> |
| 60                                          | M16            | 150            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 288                                                                                 | <a href="#">22593.2170</a> |
| 60                                          | M16            | 200            | 2,5            | –              | 17             | 12              | 8               | 24              | 352                                                                                 | <a href="#">22593.2175</a> |
| 80                                          | M16            | 75             | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 251                                                                                 | <a href="#">22593.2180</a> |
| 80                                          | M16            | 100            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 285                                                                                 | <a href="#">22593.2185</a> |
| 80                                          | M16            | 125            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 317                                                                                 | <a href="#">22593.2190</a> |
| 80                                          | M16            | 150            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 349                                                                                 | <a href="#">22593.2195</a> |
| 80                                          | M16            | 200            | 3,0            | –              | 18             | 12              | 8               | 24              | 414                                                                                 | <a href="#">22593.2200</a> |
| 80                                          | M20            | 75             | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 340                                                                                 | <a href="#">22593.2205</a> |
| 80                                          | M20            | 100            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 393                                                                                 | <a href="#">22593.2210</a> |
| 80                                          | M20            | 125            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 441                                                                                 | <a href="#">22593.2215</a> |
| 80                                          | M20            | 150            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 494                                                                                 | <a href="#">22593.2220</a> |
| 80                                          | M20            | 200            | 3,0            | –              | 19             | 15              | 10              | 30              | 600                                                                                 | <a href="#">22593.2225</a> |
| 80                                          | M24            | 100            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 537                                                                                 | <a href="#">22593.2230</a> |
| 80                                          | M24            | 125            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 610                                                                                 | <a href="#">22593.2235</a> |
| 80                                          | M24            | 150            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 681                                                                                 | <a href="#">22593.2240</a> |
| 80                                          | M24            | 200            | 3,0            | –              | 22             | 19              | 12              | 36              | 829                                                                                 | <a href="#">22593.2245</a> |
| med invändig gänga – Bild 3, rostfritt stål |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                                                                                     |                            |
| 40                                          | M 8            | 25             | 2,0            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 41                                                                                  | <a href="#">22593.2505</a> |
| 40                                          | M10            | 28             | 2,0            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 40                                                                                  | <a href="#">22593.2510</a> |
| 40                                          | M12            | 31             | 2,0            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 57                                                                                  | <a href="#">22593.2515</a> |
| 40                                          | M16            | 37             | 2,0            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 93                                                                                  | <a href="#">22593.2520</a> |
| 50                                          | M 8            | 25             | 2,5            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 59                                                                                  | <a href="#">22593.2525</a> |
| 50                                          | M10            | 28             | 2,5            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 58                                                                                  | <a href="#">22593.2530</a> |
| 50                                          | M12            | 32             | 2,5            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 76                                                                                  | <a href="#">22593.2535</a> |
| 50                                          | M16            | 37             | 2,5            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 112                                                                                 | <a href="#">22593.2540</a> |
| 60                                          | M 8            | 25             | 2,5            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 76                                                                                  | <a href="#">22593.2545</a> |
| 60                                          | M10            | 28             | 2,5            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 77                                                                                  | <a href="#">22593.2550</a> |
| 60                                          | M12            | 32             | 2,5            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 92                                                                                  | <a href="#">22593.2555</a> |
| 60                                          | M16            | 37             | 2,5            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 127                                                                                 | <a href="#">22593.2560</a> |
| 80                                          | M 8            | 26             | 3,0            | 8              | –              | 14              | –               | –               | 140                                                                                 | <a href="#">22593.2565</a> |
| 80                                          | M10            | 29             | 3,0            | 10             | –              | 14              | –               | –               | 144                                                                                 | <a href="#">22593.2570</a> |
| 80                                          | M12            | 32             | 3,0            | 12             | –              | 17              | –               | –               | 160                                                                                 | <a href="#">22593.2575</a> |
| 80                                          | M16            | 38             | 3,0            | 16             | –              | 22              | –               | –               | 195                                                                                 | <a href="#">22593.2580</a> |
| 80                                          | M20            | 45             | 3,0            | 20             | –              | 27              | –               | –               | 256                                                                                 | <a href="#">22593.2585</a> |

## Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.