

分割定位柱的迷你分割

22110.2028



產品描述

特別適合鎖附薄板。
效能於最小空間需求。

材質

本體

- 鋼，鍍鋅

固定梢子

- 不繡鋼 1.4305

手把

- 塑膠(PA6)，黑色，無光澤的
- 熱塑性塑膠 PA 6，紅色，暗淡

組裝

鎖入迷你分割定位柱。提起旋鈕，六角將會鬆開以便組立。

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

操作

當使用自鎖型旋鈕，拉出旋鈕，轉30度並由一個缺口夾住。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。

更多產品

- 距離調整環，適用於分割定位柱

圖面




訂單資訊

| 尺寸 | | | | | | | | WS | 彈簧荷重 ¹⁾ | | 溫度 | | 重量 | 品號 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------|---------------------|------|------|-----|------------|--|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | l ₁ | l ₂ min | l ₃ | l ₄ min | [mm] | F ₁ ~ | F ₂ ~ | min | max. | [g] | | |
| [mm] | | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | [g] | | |
| 0 -0,06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| without locking, knob red – 相片 1, 鋼 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4,5 | 12 | 5 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.2028 | |

¹⁾ 統計平均值

應用範例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。