分割定位柱 • 帶拉環

22120.1314

產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

材質

本體
- 鋼，染黑

固定梢子
- 不銹鋼 1.4305， 鍍鎳

拉環
- 不銹鋼 1.4310

組裝

鎖緊螺母必須單獨購買。

操作

當使用帶鎖附機構的型號時，在縮回鎖銷後，將拉環旋轉 90°，然後用帶槽口固定拉環（鎖銷不應突出）。

更多資訊

更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱，壓鑄
- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環, 適用於分割定位柱
- 支持座, 適用於分割螺栓和分割定位柱

圖面



picture 1



picture 2

訂單資訊

尺寸								行程	彈簧荷重[1]				品號
d_1 -0,05 -0,1	d_2	d_3	l_1 min	l_2	l_3	l_4	m	s	F_1 ~	F_2 ~	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
不含鎖緊 – 相片 1, 鋼													
6	M12	2	6	24	31	25	22	6	6	21	250	18	22120.1314

[1] 統計平均值

配件

	尺寸 d_2 [mm]	扳手尺寸 [mm]	[g]	品號
鎖緊螺母 ISO 4035, 鋼				
	M12	18	7,6	22120.0708

應用範例



遵守

符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質

接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。