## 壓板 · DIN 6316 有鵝頸

# 23160.0018




### 產品描述

這種符合 DIN 6316 標準的鵝頸夾鉗(夾爪)主要用於機械夾緊技術,用於夾緊工件。

#### 材質

• 熱處理鋼,亮漆

### 圖面




### 訂單資訊

標稱	尺寸								螺絲用		1	品號 <sup>1)</sup>
昏暗。	ı	а	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	С	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	h				
b <sub>1</sub>												
[mm]	[mm]								[mm]	[英吋]	[g]	
18	125	25	50	25	20	49	40	50	M16, M18	5/8	1059	23160.0018

<sup>1)</sup> DIN 標準不包含這些尺寸。

### 應用範例





### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

