


斜度夾持裝置 · 平坦的 / 肋紋的 , M12

23250.0511



產品描述

插入內六角螺釘將兩個夾緊卡盤向外移動，並將工件壓向止動件。錐形夾緊單元的行程，M8 = +/- 0.5 mm，M12 = +/- 1 mm。

材質

本體

- 工具鋼，硬化，明亮的

螺絲

- 熱處理鋼，回火，品質 12.9

彈簧

- 彈簧鋼絲

緊固夾鉗


- 工具鋼，硬化，研磨和染黑

更多資訊

更多產品

- 斜度夾持裝置

圖面



訂單資訊

d ₁	l ₁ min	l ₁ max.	尺寸				[g]	品號
			b ₁	b ₂	h ₁	h ₂		
[mm]								
夾鉗，兩端平坦無紋 - 相片 2								
M12	42	49	41	30	22	4	282	23250.0511

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。