

側向式定位柱・帶塑料彈簧和銷INCH 2B150.0430



產品描述

適用於定位和供壓。

材質

- 本體
 - 鋁
- 彈簧
 - 塑膠
- 梢子
 - 得林白塑膠 (POM)

組裝

側向定位柱採壓入安裝。

用於計算嵌裝孔中心距離之公式：

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = 中心距離，

y = 工件高度，

w = 工件長度，

x = 座標尺寸

s = 行程，

z = 檔塊直徑

計算尺寸 x :

y 大於或是等於 $l_2 - d_2/2$ ，然後 $x = d_2/2 - s$

或是


y 小於 $l_2 - d_2/2$ ，然後 $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

特性

標準彈簧加載彈簧=紅色彈簧

圖面



某些尺寸會有偏芯引銷的形狀 (請見表格)

訂單資訊

尺寸 d ₁ d ₂ [英吋]		彈簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [lb]	尺寸 l ₁ l ₂ -0,03 ±0,02 [英吋]		行程 s [英吋]	定位孔 D H8 [英吋]	x ²⁾ [英吋]	 max. [°F]	 [oz]	品號
矽子: 熱塑性的 /標準彈簧荷重										
1/2	0,315	11,1	0,553	0,515	0,024	0,5	0,134	176	0,104	2B150.0430

梢子: 熱塑性的 /標準彈簧荷重

¹⁾ 統計平均值

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

尺寸 d ₁ [英吋]	重量 [oz]	品號
1/2	2,321	22150.0832

組立工具

	1/2	2,321	22150.0832
--	-----	-------	------------

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。